



## Testina per angolo Ivory, 2:1, uso standard, compatibile KaVo e MK-dent

Testina per angolo Ivory, 2:1, utilizzo standard, compatibile KaVo 67LH 67LDN e MK-dent LS9012 LS9112

## Disponibile su richiesta

COD: SL621C

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

## Descrizione

La testina per contrangolo Ivory 2:1 compatibile KaVo e MK-dent è progettata per offrire massima precisione, durata e accessibilità nelle procedure di **profilassi ed endodonzia**. Montata sui contrangoli Ivory Silk Line, grazie alle dimensioni compatte consente un accesso facilitato ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione più difficili da raggiungere.

Compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®, garantisce massima versatilità e facilità di sostituzione. Il sistema di serraggio Rotostop permette di estrarre e sostituire la testina in modo rapido e sicuro, adattandola facilmente al rapporto di riduzione desiderato in base al tipo di intervento.

La struttura modulare consente una manutenzione veloce e pratica, permettendo di sostituire una testina danneggiata senza interrompere il lavoro. Il cuscinetto anteriore antiusura, dotato di boccola di rinforzo integrata, assorbe le sollecitazioni durante l'uso e mantiene la concentricità del rotore, garantendo stabilità, silenziosità e precisione nel tempo.

Caratteristiche tecniche Testina contrangolo Ivory 2:1 KaVo MK-dent:

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,5 mm
Altezza della testina	11,6 mm
Meccanismo di arresto	Push
Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm



Lunghezza della Fresa	21.95mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima. (RPM)	20.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE