



Turbina Ivory Silk Line, cieca, attacco Midwest 4 vie, 3 fori spray

Turbina Ivory Silk Line, cieca, testa standard, attacco a vite Midwest 4 vie, 3 fori spray

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: S504M

Categorie: Turbine

Descrizione

La **turbina dentale Ivory Silk Line S504M attacco Midwest senza fibra ottica** è progettata per offrire precisione, potenza costante e comfort operativo in un unico strumento professionale. Realizzata in acciaio e titanio, combina affidabilità, prestazioni elevate e qualità costruttiva.

Con una **potenza di 23W**, la S504M garantisce un taglio rapido e uniforme durante i trattamenti odontoiatrici. Il rotore con **cuscinetti in ceramica** riduce le vibrazioni e assicura una rotazione stabile e silenziosa, contribuendo a ottenere risultati precisi e duraturi.

La struttura bilanciata e i componenti in **lega di alluminio** offrono un comfort di utilizzo superiore e un controllo preciso in ogni fase di lavoro. La leggerezza dello strumento aiuta a ridurre l'affaticamento dell'operatore e migliora la maneggevolezza durante i trattamenti più lunghi.

Il sistema di lubrificazione **Ivory Fast Oil** consente di lubrificare frontalmente qualsiasi turbina della linea con un unico adattatore. Questo permette di mantenere il rotore correttamente lubrificato e contribuisce a ridurre i costi di manutenzione e riparazione.

Compatta, potente e progettata per garantire prestazioni costanti, la **turbina dentale Ivory Silk Line S504M attacco Midwest senza fibra ottica** rappresenta una soluzione professionale per migliorare comfort operativo, precisione e qualità del lavoro nello studio odontoiatrico.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di testa	Standard
Meccanismo di arresto	Push



Tipo di spruzzo	3 spray
Peso	58 gr
Tipo di attacco	Midwest®
Rotazione massima al minuto	345.000
Potenza	23 watt
Cuscinetti del rotore	Ceramica
Fibra Ottica	No
Fast Oil System	Si
Autoclavabile	Si
Pressione dell'aria	2.8
Diametro della testa	12,5 mm
Altezza della testa	13,1 mm
Diametro della fresa	1.59-1.60 mm
Lunghezza della fresa	10-25 mm
Tipo di lubrificazione	Olio/Grasso