



## Turbina Ivory, 3 spray, attacco Kavo. Piccola imperfezione estetica

Turbina odontoiatrica Ivory attacco KaVo, testa standard, 3 spray, fibra ottica.

**MOTIVO DELL'OUTLET:** Piccola imperfezione estetica (vedi seconda immagine).

**Disponibile**

**COD:** OFOUT268

**Categorie:** Outlet

### Descrizione

---

Turbina dentale Ivory attacco KaVo, 3 spray, fibra ottica, con PICCOLA IMPERFEZIONE ESTETICA (VEDI IMMAGINE).

La **turbina dentale Ivory Silk Line attacco KaVo** rappresenta l'evoluzione della strumentazione odontoiatrica professionale. Progettata per offrire alte prestazioni, ergonomia e affidabilità, la T501LK combina potenza, leggerezza e visibilità ottimale del campo operatorio, rendendola una scelta ideale per i professionisti più esigenti.

#### **Prestazioni elevate e precisione assoluta.**

Con una potenza di **23 watt**, la turbina T501LK garantisce un taglio efficace e costante in qualsiasi procedura clinica. Il **rotore con cuscinetti in ceramica** assicura una rotazione fluida e silenziosa, riducendo vibrazioni e aumentando la precisione durante l'intervento.

#### **Ergonomia e comfort di utilizzo.**

Realizzata in acciaio e titanio, la turbina pesa solo **45g**, offrendo una maneggevolezza superiore e riducendo l'affaticamento dell'operatore anche durante trattamenti prolungati. Il design compatto e bilanciato garantisce un'esperienza di lavoro confortevole e precisa.

#### **Illuminazione a fibra ottica e sistema Fast Oil.**

La **fibra ottica integrata** illumina il campo di lavoro con una potenza di **40.000 lux**, migliorando la visibilità e la qualità del risultato clinico. L'innovativo **sistema di lubrificazione Ivory Fast Oil** consente una manutenzione semplice e veloce: basta un singolo adattatore per mantenere il rotore perfettamente



lubrificato, riducendo costi di riparazione e rischio di errori.

### **Caratteristiche tecniche Turbina Dentale Ivory Silk Line attacco KaVo**

Tipo di testa	Standard
Meccanismo di arresto	Push
Tipo di spruzzo	3 spray
Peso	45 gr
Materiale	Titanio e Acciaio
Tipo di attacco	KaVo®
Rotazione massima al minuto	345.000
Potenza	23 watt
Cuscinetti del rotore	Ceramica
Fibra Ottica	Si
Intensità della Luce	40.000 lux
Fast Oil System	Si
Autoclavabile	Si
Pressione dell'aria	2.8
Diametro della testa	12,5 mm
Altezza della testa	13,1 mm
Diametro della fresa	1.59-1.60 mm
Lunghezza della fresa	10-25 mm
Tipo di lubrificazione	Olio/Grasso