



## Kit V3 DTE-Woodpecker ablatore riunito+manipolo HD-7L led,comp. Satelec

Ablatore piezoelettrico built in DTE, Satelec led compatibile, kit completo

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** AG055SL

**Categorie:** Ablatori da riunito

### Descrizione

Il **Kit V3 DTE-Woodpecker ablatore riunito LED+ manipolo HD-7L** è la soluzione ideale per integrare un ablatore di alta qualità direttamente nella faretra del tuo riunito, garantendo performance eccellenti, affidabilità e precisione nelle applicazioni cliniche quotidiane.

Grazie alla compatibilità con gli inserti Satelec® e al manipolo LED HD-7L, questo kit offre una versatilità d'uso che permette di affrontare qualsiasi tipo di trattamento odontoiatrico, dalle procedure di igiene orale alle più complesse operazioni endodontiche. La fibra ottica inclusa nel manipolo assicura una perfetta illuminazione della zona operativa, migliorando la visibilità e la precisione durante l'intervento.

#### Punti di forza e caratteristiche principali:

- **Compatibilità universale:** Il kit è compatibile con tutti gli inserti Satelec®, permettendo un utilizzo immediato e senza limitazioni in qualsiasi situazione clinica.
- **Manipolo LED HD-7L:** Dotato di illuminazione a LED integrata, offre una visuale chiara e dettagliata del campo operatorio, fondamentale per un lavoro preciso e accurato.
- **Versatilità clinica:** Con sei inserti inclusi nel kit (2x GD1, GD4, GD2, PD1, ED1) e quattro lime, è perfetto per affrontare un'ampia gamma di applicazioni, dall'ablazione del tartaro alla preparazione endodontica, migliorando l'efficienza del trattamento.
- **Affidabilità e precisione:** La chiave dinamometrica e la chiave endodontica incluse garantiscono un montaggio sicuro degli inserti e un'operatività precisa e affidabile.

#### Specifiche tecniche ablatore:

- **Compatibilità inserti:** Satelec®
- **Compatibilità attacco:** Cordone Satelec® LED
- **Alimentazione:** 24VAC
- **Frequenza ultrasuoni:** 28kHz +/- 3kHz



- **Peso manipolo:** 57 g
- **Dimensioni scheda:** 75 x 56 x 37 mm

Il Kit V3 DTE-Woodpecker è un alleato affidabile per tutti i professionisti del settore odontoiatrico che desiderano integrare un ablatore performante e versatile nel proprio riunito.

Caratteristiche tecniche V3 DTE-Woodpecker ablatore riunito + manipolo HD-7L.

Compatibilità inserti	Satelec®
Compatibilità attacco	Cordone Satelec® LED
Fibra ottica	•
Alimentazione	24VAC
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	57
Dimensioni scheda (lpxh mm)	75 x 56 x 37