



Videocamera OKKIO micro-usb, 4K, 25mm F8.0, 650/750mm con microfono

Videocamera OKKIO con collegamento micro-usb, risoluzione 4K, lente 25mm F8.0, distanza fuoco 650/750mm, con microfono.

Disponibile

COD: FK900D-2580KLA

Categorie: Telecamere OKKIO USB 4K

Descrizione

La **videocamera medicale OKKIO 4k 25mm F8.0 650/750mm** è stata sviluppata per offrire un'esperienza unica nella documentazione e nella comunicazione in campo medico-dentistico.

La qualità nel palmo della tua mano. La telecamera OKKIO acquisisce e condivide video e immagini di altissima qualità, sfruttando la semplice pressione del pedale wireless e il software di imaging dedicato.

Non farti ingannare dalle dimensioni. OKKIO è dotata di un potente sensore Sony IMX415, oltre ad un autofocus rapido e preciso per una qualità dell'immagine eccellente.

La metti dove vuoi. Le dimensioni e la leggerezza la rendono facilmente applicabile sulla lampada del riunito.

Intuitiva e facile da usare. Per utilizzare OKKIO non bisogna essere degli esperti di tecnologia, riprese o montaggio. Le foto e i video possono essere salvate, riviste e condivise in qualsiasi momento. Inoltre i report ai colleghi per un confronto o mostrare al paziente il "prima e dopo" è davvero un gioco da ragazzi, con la camera è incluso il software di acquisizione.

Principali caratteristiche videocamera medicale OKKIO 4k 25mm F8.0 650/750mm

| | |
|-------------|--|
| Sensore | SONY IMX415 |
| Risoluzione | Immagini 4K 30fps / 1080p 30fps / 720p 30fps / 8MP |
| Dimensioni | 45x45x25 mm |
| Lente | Obiettivo 4K (UHD) da 25mm F8.0, 650/750mm |



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Messa a fuoco | Automatico e manuale (Software) |
| Zoom digitale | ? |
| Opzioni di montaggio | Lampada |
| Microfono | ? |
| Connessione | USB 2.0 |
| Esposizione | Manuale/automatica |
| Alimentazione | Non necessaria |
| Certificazione | MDR 2017/745 Classe I |

Insieme alla camera sono compresi:

- viti e chiavi per l'installazione;
- magnete adesivo;
- cavo micro usb 3 mt;
- prolunga usb amplificata 5 mt;
- Software per l'acquisizione di immagini e video;
- 20 clip adesive;
- pezza per le lenti.

Per maggiori informazioni relative ad OKKIO [visita la pagina dedicata](#).

Guarda il feedback della Dott.ssa Fabia Profili su OKKIO USB.