



## Videocamera OKKIO HDMI, 4K, 25mm F8.0, 350/700mm, zoom fino a 40X

Videocamera OKKIO con collegamento HDMI, risoluzione 4K, zoom fino a 40X, lente 25mm F8.0, distanza fuoco 350/700mm

**Disponibile**

**COD:** FK900D-2580HD

**Categorie:** Telecamere OKKIO HDMI 4K

### Descrizione

---

#### Telecamera medica 4K HDMI 25 mm per odontoiatria e chirurgia

---

La telecamera medica OKKIO HDMI 4K 16 mm è progettata per la documentazione clinica e la comunicazione in ambito odontoiatrico e chirurgico. Consente di acquisire immagini e video ad alta definizione, migliorando la comprensione dei trattamenti e la qualità della documentazione clinica.

#### Qualità d'immagine 4K con sensore Sony

---

OKKIO è dotata di sensore Sony IMX377 per acquisire immagini fino a 4K (3840 × 2160 pixel). Il sistema di zoom consente un ingrandimento fino a 40x, permettendo di osservare dettagli clinici con elevata precisione.

#### Installazione rapida e configurazione flessibile

---

Grazie all'aggancio magnetico, la telecamera può essere installata rapidamente su braccio articolato. È inoltre dotata di attacco fotografico standard 1/4", compatibile con diversi sistemi di supporto.

#### Utilizzo intuitivo per documentazione e comunicazione clinica

---

OKKIO HDMI è progettata per un utilizzo immediato senza necessità di competenze tecniche avanzate. Le immagini e i video possono essere salvati, rivisti e condivisi facilmente, migliorando la comunicazione con il paziente e il confronto tra professionisti.



## Visualizzazione in tempo reale e condivisione

La connessione HDMI consente la visualizzazione diretta su monitor medicali.  
La telecamera è adatta anche per formazione, presentazioni cliniche e streaming di procedure.

## Archiviazione e gestione dei contenuti clinici

OKKIO HDMI permette di creare un archivio clinico strutturato con contenuti fotografici e video di alta qualità, utile per documentazione, follow-up e presentazione dei casi.

## Caratteristiche principali

- Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160)
- Sensore Sony IMX377
- Zoom fino a 40x
- Temperatura colore 5700K
- Connessione HDMI
- Attacco magnetico e filettatura 1/4"
- Compatibile con bracci articolati

### Principali caratteristiche OKKIO 4K HDMI 25mm FALKOLED.

Sensore	SONY IMX377
Risoluzione	Immagini 2160 P30-25-24fps   1080 P60-50-30-25fps   1080 i60-50fps   720 P60-50fps
Dimensioni	50x50x50mm
Lente	Obiettivo 4K (UHD) da 25mm F8.0, 350/700mm
Messa a fuoco	Manuale
Zoom	4X ottico, fino a 40X digitale
Opzioni di montaggio	Braccio Articolato, attacco con perno fotografico standard 1/4"
Microfono	?
Connessione	HDMI
Esposizione	Manuale
Alimentazione	Adattatore data /hdmi / 12vdc



Certificazione	MDR 2017/745 Classe I
----------------	-----------------------

## Approfondimento sul sistema OKKIO

---

Per maggiori informazioni sul sistema OKKIO e sulle sue applicazioni cliniche, visita la pagina dedicata:  
[scopri di più](#)

## Esperienza clinica

---

Il Prof. Angelo Putignano racconta l'utilizzo della telecamera OKKIO HDMI nella pratica clinica: