



Videocamera OKKIO HDMI, 4K, 25mm F8.0 350/700mm, illuminatore led

Telecamera medica OKKIO HDMI 4K, 25 MM F8.0, 350/700MM, ZOOM 30/40X, con illuminatore FALKOLED touch 24.000lux

Disponibile

COD: FK900D-2580HDL

Categorie: Telecamere OKKIO HDMI 4K

Descrizione

La Videocamera medica OKKIO 4k hdmi 25mm con illuminatore FALKOLED è stata sviluppata per offrire un'esperienza unica nella documentazione e nella comunicazione in campo medico-dentistico.

Qualità d'immagine eccezionale – OKKIO è dotata di un potente sensore Sony IMX377 per acquisire video e fotografie ad alta definizione fino a 4K (3840 x 2160 pixel). Lo zoom fino 40X ti permette di catturare anche i dettagli più invisibili.

Applicazione istantanea su braccio indipendente – Attraverso un aggancio magnetico è possibile installarla rapidamente ad un braccio articolato a quattro snodi.

Intuitiva e semplice – Per utilizzare OKKIO non bisogna essere degli esperti di tecnologia, riprese o montaggio. Le foto e i video possono essere salvate, riviste e condivise in qualsiasi momento. Inoltre i report ai colleghi per un confronto o mostrare al paziente il "prima e dopo" è davvero un gioco da ragazzi.

CONDIVISIONE – OKKIO HDMI ti offre un potenziale straordinario! Puoi trasmettere immediatamente dati multimediali al tuo team, collaborare con altri professionisti, coinvolgere i pazienti o persino condurre sessioni di streaming live e webinar per i tuoi studenti. È una vera e propria innovazione!

ARCHIVIAZIONE – OKKIO HDMI diventa il tuo miglior alleato per creare e aggiornare un archivio clinico di prim'ordine, arricchito da contenuti fotografici e video di eccellente qualità, con software di acquisizione incluso.

Con Illuminatore FALKOLED – La qualità dell'illuminazione è un elemento fondamentale per ottenere foto e video di alta qualità. L'IL901H, progettato appositamente per le telecamere OKKIO HDMI, offre uno spot rotondo di 24.000 lux e una temperatura colore di 5700 K°, che garantisce una visibilità chiara e priva di ombre, ideale per le riprese in ambienti clinici. Grazie al touch pad ad innesto, è possibile regolare facilmente l'intensità luminosa, assicurando che la luce sia sempre adeguata alle condizioni di ripresa.



Per maggiori informazioni relative ad OKKIO [visita la pagina dedicata](#)

Principali caratteristiche OKKIO 4K HDMI 25mm FALKOLED.

Sensore	SONY IMX377
Risoluzione	Immagini 2160 P30-25-24fps 1080 P60-50-30-25fps 1080 i60-50fps 720 P60-50fps
Dimensioni	50x50x50mm
Lente	Obbiettivo 4K (UHD) da 25mm F8.0, 350/700mm
Messa a fuoco	Manuale
Zoom digitale	10x
Opzioni di montaggio	Braccio Articolato
Microfono	?
Connessione	HDMI
Esposizione	Manuale
Alimentazione	Adattatore data /hdmi / 12vdc
Certificazione	MDR 2017/745 Classe I

Prof. Angelo Putignano parla della telecamera medica OKKIO HDMI, guarda il video: